


網籃



當被洗物較短、小而無法正常使用托架，可採用網籃

托架



配合使用各類玻璃燒杯，可輕鬆完成混合、脫氣、脫泡、提取、加速化學反應等實驗，也是間接精密清洗的必要條件

不鏽鋼上蓋




增加水溫上升的速度、避免槽內水濺出、有降低噪音的作用

燒杯固定架



當燒杯被水浮起而無法固定時，可選用燒杯固定架，並可多個燒杯同時工作

多功能彈簧式



可適用於各類試管、三角瓶、玻璃燒杯中完成實驗



加熱桌上型

BTU系列

- 計時器：1~99min
- 溫度：20°C~80°C
- 工作頻率：40kHz
- 外殼材質：鍍鋅鋼板烤漆
- 容量：2 / 3 / 6 / 10.8 / 22.5 / 30(L)



加熱脫氣功能

GTU系列

- 具備脫氣功能，快速除去樣品氣體
- 計時器：1~99min
- 溫度：20°C~80°C
- 工作頻率：40kHz
- 外殼材質：鍍鋅鋼板烤漆
- 容量：2 / 3 / 6 / 10.8 / 22.5 / 30(L)



可加熱/數字旋鈕

SONIC A系列

- 掃頻功能不因水位變化超出定額功率
- 計時器：1~∞min
- 溫控點：45°C / 50°C / 60°C
- 漏液 / 過熱 / 過載保護功能
- 容量：3 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30(L)